


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-705 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€138,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€138,00
Qté 6+
€121,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10	
Distance Focale EFL (mm): 450.52 @587.6nm	
Distance Focale Arrière BFL (mm):	

449.43
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/8
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.21
Rayon R₁ (mm): 206.55
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
f/#: 17.72
Ouverture Numérique NA: 0.029
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner