

**TECHSPEC® 25,4 mm Dia. x 2 mm Epaisseur, non traité, Fenêtre en ZnSe**Stock #39-396 **CONTACT**- 1 + **€240,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€240,00

Qté 11+

€216,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Biseau:**  
Protective as needed**Ouverture Utile (%):**  
90**Ouverture Utile CA (mm):**

22.86

**Diamètre (mm):**  
25.40 +0.0/-0.1

**Épaisseur (mm):**  
2.00 ±0.1

**Traitement:**  
Uncoated

**Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):**  
7.57

**Densité (g/cm<sup>3</sup>):**  
5.27

**Bords:**  
Fine Ground

**Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:**  
2.631

**Dureté de Knoop (kg/mm<sup>2</sup>):**  
120

**Parallélisme (arcmin):**  
<3

**Rapport de Poisson:**  
0.28

**Substrat:**  
Zinc Selenide (ZnSe)

**Planéité de Surface (P-V):**  
M10 @ 10.6µm

**Qualité de Surface:**  
40-20

**Type:**  
Protective Window

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
600 - 18000

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Reach 224:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

---