

TECHSPEC® 25,4 mm Dia. x 5 mm Epaisseur, traité 8-12µm, Fenêtre en ZnSeStock #39-437 3-4 JOURS- 1 + **€440,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€440,00

Qté 11+

€396,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Biseau:**

Protective as needed

Ouverture Utile (%):

90

Ouverture Utile CA (mm):

22.86

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Épaisseur (mm):
5.00 ±0.1

Traitement:
BBAR (8000-12000nm)

Spécification du Traitement:
 $R_{avg} \leq 0.5\% @ 8 - 12\mu m$

Coefficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}C$):
7.57

Densité (g/cm³):
5.27

Bords:
Fine Ground

Indice de Réfraction n_d :
2.631

Dureté de Knoop (kg/mm²):
120

Parallélisme (arcmin):
<3

Rapport de Poisson:
0.28

Substrat:
Zinc Selenide (ZnSe)

Planéité de Surface (P-V):
M10 @ 10.6 μm

Qualité de Surface:
40-20

Type:
Protective Window

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
8000 - 12000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 224:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
