

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Laser 25,4 x 25,4 mm x -50 mm FL, VIS 0°



TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses

Stock **#36-104** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€180,00

Qté 6+

€144,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):
-50.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

f/#:
2.00

Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): -52.06
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86 x 22.86
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.025
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.64
Rayon R₁ (mm): 22.93
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <3
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <4.5
Torsion axiale (arcmin): <3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme