



Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25,4 mm H x 25,4 mm L x 100 mm FL, NIR I



Stock **#36-232** 3-4 JOURS

- 1 + **€88,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€88,00

Qté 6+
€70,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):
100.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:

3.93700787401575
Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): 97.86
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.25
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.67
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 51.68
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme