

**TECHSPEC®**

## Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25,4 mm H x 25,4 mm L x 200 mm FL, NIR I

Stock #36-234 3-4 JOURS- 1 + **€88,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€88,00

Qté 6+

€70,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance focale EFL (mm):

200.00

Substrat: [N-BK7](#)

**f#:**  
7.8740157480315

**Ouverture Numérique NA:**  
0.06

**Traitement:**  
NIR I (600-1050nm)

**Type:**  
Cylinder Lens, Plano-Convex

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
600 - 1050

**Distance Focale Arrière BFL (mm):**  
198.38

**Épaisseur Centrale CT (mm):**  
2.10

**Tolérance Épaisseur Centrale (mm):**  
±0.1

**Spécification du Traitement:**  
R<sub>avg</sub> ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

**Tolérance Dimensionnelle (mm):**  
+0.0/-0.2

**Dimensions (mm):**  
25.4 x 25.4

**Épaisseur au Bord ET (mm):**  
1.31

**Tolérance Distance Focale (%):**  
±3

**Rayon R<sub>1</sub> (mm):**  
103.36

**Qualité de Surface:**  
60-40

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

**Reach 235:**  
[Conforme](#)

---