

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #36-225 3-4 JOURS

− 1 + €88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€88,00

Qté 6+
€70,50

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):
200.00

Substrat:
[N-BK7](#)

f#: 7.8740157480315
Ouverture Numérique NA: 0.06
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Distance Focale Arrière BFL (mm): 198.38
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.10
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 25.4 x 25.4
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.31
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 103.36
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme