

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 25,4 mm dia. x -50 mm FL, NIR I



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#34-683** ☐ En Stock



1



€111,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€111,00

Qté 6+

€88,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
-50.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#: 2
Ouverture Numérique NA: 0.25
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Distance Focale Arrière BFL (mm): -51.98
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.23
Rayon R₁ (mm): 25.84
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme