

TECHSPEC®

# Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25,4 mm H x 25,4 mm L x 250 mm FL, VIS-NIR



Stock #36-226 3-4 JOURS



1



€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€88,00

Qté 6+

€70,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):  
250.00

Substrat: ☐  
[N-BK7](#)

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>f#:</b><br>9.84251968503937                                                                                                                            |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.05                                                                                                                    |
| <b>Traitement:</b><br>VIS-NIR (400-1000nm)                                                                                                                |
| <b>Type:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Convex                                                                                                               |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 1000                                                                                                       |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>248.02                                                                                                        |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>1.94                                                                                                                |
| <b>Tolérance Épaisseur Centrale (mm):</b><br>±0.1                                                                                                         |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 400 - 870nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 890 - 1000nm |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>+0.0/-0.2                                                                                                        |
| <b>Dimensions (mm):</b><br>25.4 x 25.4                                                                                                                    |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.31                                                                                                                 |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±3                                                                                                               |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>129.20                                                                                                                |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                                       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |