

TECHSPEC® Prisme « Coins de Cube », 25,4 mm, traité argent et NIR II



N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

Stock #12-490 3-4 JOURS



1



€300,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€300,00

Qté 6+

€240,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviati

25.40 +0.0/-0.1
Substrat: ☐ N-BK7
Hauteur (mm): 19.05
Qualité de Surface: 60-40
Type: Retroreflector
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%) : 95
Tolérance Hauteur (mm): ±0.25
Orientation de l'Image: Left-Handed
Remarque: Black Overpaint is 30-60µm Thick
Spécification du Traitement: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI Entrance: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm, R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm, R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Déviati<u>o</u>n du Faisceau (°): 180
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Damage Threshold, By Design: ☐ Entrance: 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns Reflective Surfaces: 0.5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner