

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #16-773

3-4 JOURS

-

1

+

€1.855,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.855,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):
255.00

Numéro de Modèle:
017700-205-26

Diamètre Max. (mm):
119.8 +0/-0.2

Angle Balayé (°):
52.1

Champ Balayé (mm):

165 x 165
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 14.2 With Scanner: 14.2
Type: JENar F-Theta
Poids (g): 1213
Distance de Travail (mm): 294
Remarque: Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 515 - 540
Protective Window: #17-685 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Damage Threshold, By Design: ☐ 2.5 J/cm ² * (τ/[ns]) ^{0.35} 2.5 MW/cm ²
Diamètre du champ de balayage (mm): 233
Distance de Flange (mm): 347
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 12
Spécification GDD (fs²): 7690
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 20
Longueur Maximum (mm): 73.8

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner