

[Afficher tous les 105 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir Hors Axe, Aluminium Amélioré UV 50 Å, 25,4 mm dia. x 127 mm EFL, 90°



Mroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium

Stock **#37-236** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€310,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€310,00

Qté 6+

€279,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):

127.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 127.00
Traitement: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 63.5
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 127.00
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner