print-screen-header

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 25,4 mm dia. x -25 mm FL, non traitée

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#34-621** 3-4 JOURS

- 1 + **€100,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€100,00

Qté 6+
€80,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
-25.00

Substrat:
N-BK7

f/#:
1

Ouverture Numérique NA:
0.17

Traitement:
Uncoated

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200

Distance Focale Arrière BFL (mm):
-26.98

Biseau:
Protective bevel as needed

Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00

Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.1

Ouverture Utile CA (mm):
22.86

Épaisseur au Bord ET (mm):
12.65

Rayon R_1 (mm):
12.92

Qualité de Surface:
40-20

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Coin à Axe Plan (arcmin):
<5

Coin à Axe de Puissance (arcmin):
<5

Conformité réglementaire

RoHS:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner