

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCV Qualité Imagerie, 25,4 mm dia. x -75 mm FL, VIS 0°



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Stock **#34-664** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€111,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€111,00

Qté 6+

€88,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
-75.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#: 3
Ouverture Numérique NA: 0.17
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Concave
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Distance Focale Arrière BFL (mm): -77.31
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.57
Rayon R₁ (mm): 38.76
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Coin à Axe Plan (arcmin): <5
Coin à Axe de Puissance (arcmin): <5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme