

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

Optics



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#37-429**

CONTACT

[D'autres traitements](#)



1



€295,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€295,00

Qté 6+

€236,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

31.25 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.40
Distance Focale Arrière BFL (mm): 23.67
Substrat:  N-BK7
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.30
Épaisseur Centrale CT (mm): 11.50 ±0.10
f/#: 1.25
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 32.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme