

Objectifs de Balayage F-Theta JENar Silverline 255 mm, 1030-1080 nm

See More by [Jenoptik](#)



Stock **#16-770** [CONTACT](#)

- 1 + **€5.115,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€5.115,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):
255.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Numéro de Modèle:
017700-026-26

Diamètre Max. (mm):
119.8 +0/-0.2

Angle Balayé (°):

±18
Champ Balayé (mm): 114 x 114
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 7.20 With Scanner: 7.40
Type: JENar Silverline F-Theta
Poids (g): 1200
Distance de Travail (mm): 303.3
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1030 - 1080
Protective Window: #17-693 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Damage Threshold, By Design: ☐ 5.0 J/cm ² * (τ/[ns]) ^{0.30} 5.0 MW/cm ²
Diamètre du champ de balayage (mm): 160
Angle du miroir X/Y (°): ±6.4
Distance de Flange (mm): 387.8
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 25
Spécification GDD (fs²): 904
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 20
Longueur Maximum (mm): 97.3

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner