

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



ZEISS A-Plan Objectives



Stock #13-814 CONTACT



1



€418,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€418,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17

Champ de Vision (mm):
9.2

Distance Focale FL (mm):
65.80

Numéro de Modèle: 421020-9900-000
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 34.50
Grossissement: 2.5X
Diamètre Max. (mm): 30
Ouverture Numérique NA: 0.06
Filetage: M27 x0.75
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 164.50mm
Type: Microscope Objective
Applications Typiques: Fluorescence, BrightField
Pouvoir de Résolution (µm): 4.6
Profondeur de champ (µm): 76.40
Température d'Utilisation (°C): +10 to +40
Humidité d'Utilisation: 75% at 35°C
Distance de Travail (mm): 10.4
Poids (g): 120
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 480 - 650
Style: Infinity Corrected
Fabricant: ZEISS
Numéro de Champ: 23
Parfocal Length (mm): 45.06
Liquide d'Immersion : N/A

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner