

TECHSPEC® Lentille Asphérique NIR non Traitée, 25 mm de dia., NA de 0,63



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock **#13-502** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€240,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€240,00

Qté 6+

€192,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
20.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:

0.63
Distance Focale Arrière BFL (mm): 15.73
Substrat: S-LAH64
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.30
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.60 ±0.10
f/#: 0.80
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 375 - 2100
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 50.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner