

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



DPSS Pointing Lasers

Stock #19-470

3-4 JOURS



1



€515,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€515,00

Qté 10+

€464,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
23 to 27

Tension d'Utilisation (V):
3

Puissance de Sortie (mW):
25

Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 532.00 ±1
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±1
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-475 Europe: #19-475 Japan: Not Available Korea: Not Available China: #19-475
Fréquence de Modulation (kHz): Not Modulated
Remarque: Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Diamètre du Faisceau (mm): 1.5 Typical
Divergence de Faisceau (mrad): <1.5 Typical
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Green
Longueur (mm): 90.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme