

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock **#16-284** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€270,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€270,00
Qté 6+
€216,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10	
Distance Focale EFL (mm): 20.00 @ 780nm	
Ouverture Numérique NA:	

0.63
Distance Focale Arrière BFL (mm): 15.73
Substrat: S-LAH64
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: NIR+ (600-1050nm)
Spécification du Traitement: Ravg < 0.5% @ 600 - 1050nm @ 0° ±30° AOI Rabs < 1.5% @ 600 - 1050nm @ 0° ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.30
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.60 ±0.10
f/#: 0.80
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 50.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner