

TECHSPEC® Cube Séparateur de Faisceau Standard NIR, 25 mm, 50R/50T



Stock #14-643 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ €243,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€243,00

Qté 6+
€194,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviation de Faisceau (arcmin):
±3

Biseau:
Protective bevel as needed

Traitement:
λ/4 MgF₂ @ 900nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse

Construction: Cube
Dimensions (mm): 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.10
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 50/50
Tolérance Réflexion/Transmission (%): ±5
Substrat: ☐ N-BK7
Planéité de Surface (P-V): $\lambda/4$
Qualité de Surface: 40-20
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner