

TECHSPEC®

Lentille Asphérique de Précision, Traitée 600-1050 nm, 25 mm de Dia., Ouverture Numérique de 0,66



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#16-981** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€370,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€370,00

Qté 6+

€296,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

18.75 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.66
Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.27
Substrat: N-SF6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: NIR+ (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.97
Épaisseur Centrale CT (mm): 13.50 ±0.10
f/#: 0.75
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 53.33

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme