

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

0,00



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock #37-426 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€395,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€395,00

Qté 6+

€316,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

15.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.83
Distance Focale Arrière BFL (mm): 9.24
Substrat: 
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.31
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.40 ±0.10
f/#: 0.60
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 390 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 66.67

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme