

TECHSPEC® 25 mm de Dia., 1 mm Épaisseur, traité MgF_2 , $\lambda/4$ Fenêtre N-BK7



Stock #36-994 3-4 JOURS

- 1 + **€75,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€75,50

Qté 6+
€60,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
64.17

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Diamètre (mm): 25.00 +0.0/-0.25
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.20
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Dureté de Knoop (kg/mm²): 610
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.206
Substrat: N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Module d'Élasticité de Young (GPa): 82
Damage Threshold, Reference: ☐ 10 J/cm² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme