

**TECHSPEC® Fenêtre N-BK7  $\lambda/4$  Traitée VIS-EXT, 25 mm de dia., 1 mm d'épaisseur**



Stock **#13-294** 3-4 JOURS

- 1 + **€89,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-5 |
| €89,00  |

|        |
|--------|
| Qté 6+ |
| €71,25 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe ( $v_d$ ):  
64.17

Biseau:  
Protective as needed

Ouverture Utile (%):  
90

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.50                                                                        |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.00 +0.0/-0.25                                                                       |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.00 ±0.20                                                                            |
| <b>Traitement:</b><br>VIS-EXT (350-700nm)                                                                       |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> <0.5% @ 350 - 700nm                                     |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.1 (-30 to +70°C)<br>8.3 (+20 to +300°C) |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.51                                                                                 |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                                                    |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.516                                                             |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>610                                                                         |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><1                                                                             |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.206                                                                             |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                       |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/4                                                                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                             |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                                                               |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>350 - 700                                                              |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>82                                                                |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm² @ 532nm, 10ns                           |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |