


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-889 3-4 JOURS

-

1

+

€160,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €160,00                          |
| Qté 6+                           |
| €128,00                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Espace téléchargement            |  |
| Nombre d'Abbe ( $v_d$ ):<br>67.8 |                                                                                       |
| Biseau:<br>Protective as needed  |                                                                                       |
| Ouverture Utile (%):<br>80       |                                                                                       |

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>20.00                                                                                                                  |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.00 +0.00/-0.20                                                                                                                |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.10                                                                                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>VIS-NIR (400-1000nm)                                                                                                                |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤0.25% @ 880nm<br>R <sub>avg</sub> ≤1.25% @ 400 - 870nm<br>R <sub>avg</sub> ≥1.25% @ 890 - 1000nm |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.52 (+5 to +35°C)<br>0.57 (0 to +200°C)<br>0.48 (-100 to +200°C)                   |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.20                                                                                                                           |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                                                                                              |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                                                                       |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>522                                                                                                                   |
| <b>Parallélisme (arcsec):</b><br><5                                                                                                                       |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.16                                                                                                                        |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                                                                           |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>20-10                                                                                                                       |
| <b>Front d'Onde Transmis, P-V:</b><br>λ/10                                                                                                                |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                                                                                                         |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 1000                                                                                                       |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>73                                                                                                          |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns                                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |