

TECHSPEC® 25 mm Dia 30R/70T, Lame Séparatrice Visible



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Stock **#35-933** 3-4 JOURS

1 **€129,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€129,00

Qté 6+

€103,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
45

Ouverture Utile (%):
>85

Spécification du Traitement:
Surface 1: 30/70 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 -

700nm, Surface 2: AR R _{avg} ≤1%, R _{abs} ≤2% @400 - 700nm
Construction: Plate
Diamètre (mm): 25.00
Bords: Cut with 0.25mm maximum edge chip
Remarque: Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallélisme (arcmin): ≤3
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 30/70
Substrat: N-BK7
Planéité de Surface (P-V): 2λ per inch
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme