

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock #37-005 

3-4 JOURS

-

1

+

€86,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€86,50

Qté 6+

€69,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe ( $v_d$ ):  
64.17

Biseau:  
Protective as needed

Ouverture Utile (%):  
90

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.50                                                                        |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.00 +0.0/-0.25                                                                       |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.00 ±0.20                                                                            |
| <b>Traitement:</b><br>VIS 0° (425-675nm)                                                                        |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm                                     |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>7.1 (-30 to +70°C)<br>8.3 (+20 to +300°C) |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.51                                                                                 |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                                                    |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.516                                                             |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>610                                                                         |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><1                                                                             |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.206                                                                             |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">N-BK7</a>                                                                       |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/4                                                                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                             |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                                                               |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>425 - 675                                                              |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>82                                                                |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> □<br>5 J/cm² @ 532nm, 10ns                                                  |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |