

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Precision Ultraviolet Mirrors

Stock #18-744 3-4 JOURS



1



€300,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€300,00
Qté 6+
€239,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Substrat:

SPECIAL HANDLING

Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Ground
Qualité de Surface: 10-5
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥92% @ 190 - 250nm R _{avg} ≥83% @ 250 - 900nm
Traitement: Enhanced Aluminum (190-900nm)
Type de Traitement: Metal
Angle d'Incidence (°): 0
Ouverture Utile (%): 90
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 190
Parallélisme (arcmin): <3
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 900
Compatibilité dans le Vide: 10 ⁻⁷ Torr

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner