


## 25 mm Dia., Polariseur UV à Contraste Élevé



Stock #36-651 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€896,00

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-9 |
| €896,00 |

|         |
|---------|
| Qté 10+ |
| €814,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):  
±20

Ouverture Utile CA (mm):  
22.50

Diamètre (mm):  
25.00

Rapport d'Extinction:

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 100,000:1                                                                 |
| <b>Substrat:</b> <div></div> <div>Soda Lime Float Glass</div>             |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b> <div>-20 to +80</div>              |
| <b>Épaisseur (mm):</b> <div>2.00</div>                                    |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b> <div>±0.2</div>                          |
| <b>Transmission (%)</b> <div>&gt;51</div>                                 |
| <b>Type:</b> <div>Linear Polarizer</div>                                  |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b> <div>+0.0/-0.2</div>                |
| <b>Construction:</b> <div>Nanoparticle</div>                              |
| <b>Ouverture Utile (%)</b> <div>90</div>                                  |
| <b>Front d'Onde Transmis, P-V:</b> <div>&lt; <math>\lambda</math>/4</div> |
| <b>Déviatiion de Faisceau (arcmin):</b> <div>&lt;1</div>                  |
| <b>Marque de l'Axe de Polarisation (%)</b> <div>±2</div>                  |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b> <div>365 - 395</div>                |

Conformité réglementaire

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b> <div>Conforme</div>                   |
| <b>Reach 197:</b> <div>Conforme</div>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b> <div>Visionner</div> |