

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



25mm Dia. Ge, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-776

Stock #62-776

3-4 JOURS

-

1

+

€1.715,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€1.715,00
Qté 6+
€1.371,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Ouverture Utile CA (mm):

18.0

Diamètre (mm):

25.00
Rapport d'Extinction: 300:1 @ 10.6µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Température d'Utilisation (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Épaisseur (mm): 2.00
Transmission (%): >50
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Construction: Wire Grid
Parallélisme du Trait au Bord (°): N/A
Épaisseur de Monture (mm): 5.0
Remarque: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 17000
Planéité de Surface (P-V): λ/20 @ 10.6 µm
Damage Threshold, By Design: ☐ 50 W/cm²
Monture: Black Anodized Aluminum
Traits par mm: 2700.00
Monture (mm): +0.2/-0.1

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner