


[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

25 mm Dia., Polariseur IR à Contraste Élevé



Stock #36-655 3-4 JOURS

- 1 + **€1.046,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€1.046,00
Qté 10+
€952,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
±20

Ouverture Utile CA (mm):
22.50

Diamètre (mm):
25.00

Rapport d'Extinction:

100,000:1
Substrat: Soda Lime Float Glass
Température d'Utilisation (°C): -20 to +120
Épaisseur (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Transmission (%) : >80
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Construction: Nanoparticle
Ouverture Utile (%) : 90
Front d'Onde Transmis, P-V: < $\lambda/4$
Déviatiion de Faisceau (arcmin): <1
Marque de l'Axe de Polarisation (%) : ±2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 650 - 1700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 197: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner