

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Rhodium Coated First Surface Mirrors

Stock #15-489

3-4 JOURS

-

1

+

€41,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€41,50

Qté 6+

€33,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.25

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat:
Float Glass

Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} >70% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Rhodium (400-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Ground
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 10000
Coating Abrasion: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
Coating Adhesion: MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme