

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #62-774 3-4 JOURS

-

1

+

€1.800,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€1.800,00
Qté 6+
€1.440,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Angle d'Incidence (°): 0	
Ouverture Utile CA (mm): 18.0	
Diamètre (mm): 25.00	

Rapport d'Extinction: 150:1 @ 3µm, 300:1 @ 15µm
Substrat: ☐ Thallium Bromoiodide (KRS-5)
Température d'Utilisation (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Épaisseur (mm): 2.00
Transmission (%): >60
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.2
Construction: Wire Grid
Parallélisme du Trait au Bord (°): N/A
Épaisseur de Monture (mm): 5.0
Remarque: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2500 - 30000
Planéité de Surface (P-V): N/A
Damage Threshold, By Design: ☐ 50 W/cm ²
Monture: Black Anodized Aluminum
Traits par mm: 2700.00
Monture (mm): +0.2/-0.1

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner