

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock #18-095 3-4 JOURS

− 1 +

€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€145,00

Qté 6+

€116,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 -0.025

Distance Focale EFL (mm):

175.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 172.94
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 3 Rings
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: 0.5 Rings
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.01 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.03
Rayon R₁ (mm): 80.23
Ouverture Utile CA (mm): 24
f/#: 7
Ouverture Numérique NA: 0.07
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Damage Threshold, Reference:  7 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme