

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #15-098 CONTACT

⊖ 1 ⊕ €999,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€999,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
≥4.0

Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
10.00

Filtres Inclus:
Center Wavelengths: [266nm](#), [355nm](#), [532nm](#).

[1064nm](#)

Traitement:
Hard Coated

Type:
Bandpass Filter

Applications Typiques:
Nd:YAG Laser Line Cleanup

Longueur d'Onde:
Nd:YAG

Nombre de Filtres:
4

Durabilité Environnementale:
Humidity: MIL-STD 810.F, Method 507.4

Résistance Physique:
Adhesion: MIL-C-48497A 3.4.1.1
Abrasion: MIL-C-48497A 3.4.1.3
Temperature: MIL-C-48497A 3.4.2.1
Cleaning: MIL-C-48497A 3.4.2.2

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)