

25mm Dia., ZnSe, Holographique, Polariseur IR à Grille



25mm Dia. ZnSe, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-772

Stock **#62-772** [CONTACT](#)

- 1 + **€1.490,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€1.490,00
Qté 6+
€1.191,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Angle d'Incidence (°): 0	
Ouverture Utile CA (mm): 18.0	
Diamètre (mm):	

25.00
Rapport d'Extinction: 150:1 @ 3µm, 300:1 @ 10µm
Substrat: ☐ Zinc Selenide (ZnSe)
Température d'Utilisation (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Épaisseur (mm): 2.00
Transmission (%): >50
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): ≤3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Construction: Wire Grid
Parallélisme du Trait au Bord (°): N/A
Épaisseur de Monture (mm): 5.0
Remarque: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2500 - 19000
Planéité de Surface (P-V): λ/20 @ 10.6µm
Damage Threshold, By Design: ☐ 50 W/cm²
Monture: Black Anodized Aluminum
Traits par mm: 2700.00
Monture (mm): +0.2/-0.1

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner