

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock #15-732 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 +

€58,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€58,00

Qté 11+

€51,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.625
Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.93
Substrat: ☐ Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 22.28
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.21
Épaisseur Centrale CT (mm): 12.27 ±0.30
f/#: 0.8
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 25.00
Rayon R₂ (mm): ∞
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme