In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

Stock **#13-466** 3-4 JOURS

- 1 + **€504,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€504,00

Qté 6+
€453,60

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

CUSTOM OPTIONS

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
25.00 @4000nm

Ouverture Numérique NA:
0.50

Distance Focale Arrière BFL (mm):
18.37

Substrat:
Calcium Fluoride (CaF_2) Vacuum UV Grade

Longueur d'onde de conception asphérique:
4000

Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/6

Traitement:
Uncoated

Centrage (arcmin):
<1

Qualité de Surface:
60-40

Ouverture Utile CA (mm):
22.50

Épaisseur au Bord ET (mm):
2.59

Épaisseur Centrale CT (mm):
11.00 ±0.10

f/#:
1.00

Bords:
Diamond Turned

Type:
Aspheric Lens

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000

Conformité réglementaire

RoHS:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner