

**TECHSPEC®** Lentille Asphérique en CaF<sub>2</sub> Non Traitée, 266 nm DWL, 25 mm de dia. x 25 mm FL



TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Aspheric Lenses

Stock **#13-463** 3-4 JOURS



1



**€504,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€504,00

Qté 6+

€453,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Diamètre (mm):**  
25.00 +0.00/-0.10

**Distance Focale EFL (mm):**  
25.00 @ 266nm

**Ouverture Numérique NA:**  
0.50

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>18.78                                                 |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Calcium Fluoride (CaF <sub>2</sub> ) Vacuum UV Grade |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>266                                           |
| <b>Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:</b><br>λ/6                                         |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                                                    |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><1                                                                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                               |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.50                                                          |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>3.75                                                         |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>11.00 ±0.10                                                 |
| <b>f#:</b><br>1.00                                                                                |
| <b>Bords:</b><br>Diamond Turned                                                                   |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                                                                     |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 7000                                               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |