

TECHSPEC® 25mm Dia x 30mm EFL, traité NIR II, Achromat Proche Infrarouge



Stock **#65-438** ☐ En Stock

[D'autres traitements](#)



1



€133,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€133,00
Qté 6+
€106,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

30.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 21.96
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 880.00
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 14.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 11.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 3.00 ±0.10
Rayon R ₁ (mm): 19.83
Rayon R ₂ (mm): -20.25
Rayon R ₃ (mm): -99.32
Épaisseur au Bord ET (mm): 8.77
Substrat:  N-LAK14 / N-SF66
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 1.2
Ouverture Numérique NA: 0.42
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner