

TECHSPEC® Lentille Asphérique Haute Précision non Traitée, 25 mm dia x 37,5 mm FL



TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

Stock **#12-438** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€670,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€670,00

Qté 11+

€527,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.33
Distance Focale Arrière BFL (mm): 31.09
Substrat: ☐ N-BK7
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: $\lambda/40$
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.49
Épaisseur Centrale CT (mm): 9.72
f/#: 1.5
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: 3D Surface Profile included with uncoated lenses
Puissance (Dioptries): 26.67

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner