

TECHSPEC® Lentille UV Plan-Convexe Traitée UV-VIS, 25 mm de dia. x 40 mm FL



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#36-714** 3-4 JOURS

- 1 + **€160,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€160,00
Qté 6+
€128,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):



40.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 34.86
Traitement: UV-VIS (250-700nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.58
Rayon R₁ (mm): 18.34
Ouverture Utile CA (mm): 24
f#: 1.6
Ouverture Numérique NA: 0.3125
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Damage Threshold, Reference:  3 J/cm ² @ 355nm, 10ns 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme