

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

Stock #13-464 3-4 JOURS



1



€504,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€504,00

Qté 6+

€453,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @266nm

Ouverture Numérique NA:
0.25

Distance Focale Arrière BFL (mm): 46.26
Substrat:  Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Longueur d'onde de conception asphérique: 266
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: λ/6
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <1
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.09
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.50 ±0.10
f#: 2.00
Bords: Diamond Turned
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 7000

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner