

TECHSPEC® Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant, 25 mm, NIR, 70R/30T



Stock #13-440 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€258,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€258,00

Qté 6+
€202,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviati
≤2
Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%)
>90

Traitement: NIR
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 720 - 1080nm
Construction: Cube
Dimensions (mm): 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 70/30
Substrat:  N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Type: Non-Polarizing Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 720 - 1080
[Ts-Tp]: <6%
Transmission absolue (%): 27 ±10
Average Transmission (%): 27 ±5
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner