print-screen-header

25 mm Diamètre, Sablage 600, Diffuseur Dépoli en Verre

Stock **#38-786** 3-4 JOURS

- 1 + **€14,75**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€14,75

Qté 11+
€13,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 ±0.25

Traitement:
Uncoated

Bords:
Ground Edges

Sablage:

600

Substrat:
Float Glass

Épaisseur (mm):
1.60

Type:
Ground Glass Diffuser

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000

Remarque:
Sandblasted on first surface

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 233:
Conforme