



Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25 mm dia. x 100 mm FL, traitée MgF2



Stock **#48-360** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€79,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€79,00

Qté 6+
€63,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Distance Focale EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐

N-BK7
f#: 4
Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm): 97.98
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.16
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.63
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 51.85
Qualité de Surface: 60-40
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme