

## **TECHSPEC®** Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 25 mm dia. x 75 mm FL, non traitée



Stock #46-017 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€70,00**

**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€70,00

Qté 6+

€56,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Diamètre (mm):**  
25.00

**Distance Focale EFL (mm):**  
75.00

**Substrat:**   
[N-BK7](#)

**f#:**  
3

**Ouverture Numérique NA:**  
0.17

**Traitement:**  
Uncoated

**Type:**  
Cylinder Lens, Plano-Convex

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
350 - 2200

**Distance Focale Arrière BFL (mm):**  
72.89

**Épaisseur Centrale CT (mm):**  
3.06

**Tolérance Épaisseur Centrale (mm):**  
±0.1

**Tolérance Dimensionnelle (mm):**  
+0.0/-0.2

**Épaisseur au Bord ET (mm):**  
1.00

**Tolérance Distance Focale (%):**  
±3

**Rayon R<sub>1</sub> (mm):**  
38.89

**Qualité de Surface:**  
60-40

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Reach 224:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)