


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

Stock **#66-201** ☒ En Stock

-

1

+

€280,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €280,00                          |
| Qté 11+                          |
| €252,00                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Espace téléchargement                                        | <div><div>CUSTOM<br/>OPTIONS</div><div>SPECIAL<br/>HANDLING</div></div> |
| <div><div>Biseau:</div><div>Protective as needed</div></div> |                                                                         |
| <div><div>Ouverture Utile (%):</div><div>90.00</div></div>   |                                                                         |
| <div><div>Ouverture Utile CA (mm):</div></div>               |                                                                         |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 22.50                                                                     |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>25.00 +0.0/-0.1                                  |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.00 ±0.1                                       |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                            |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>6.8 |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>4.08                                           |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                              |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>2.371                       |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>210                                   |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><1                                       |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.27                                        |
| <b>Substrat:</b><br>Zinc Sulfide Multispectral                            |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10 @ 10.6µm                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                       |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                         |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 12000                      |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>74.5                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |