

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe Série Cw, 25 mm, f/1,6



25mm Focal Length



Stock **#15-646** 3-4 JOURS



1



€310,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€310,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
41.40

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12.1°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

16.6°
Filetage Filtre: M30.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 37.77
Diamètre Externe (mm): 34.1
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 9.1°
Max. Protrusion Derrière (mm): 4.2
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0683
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 38.3mm - 16.6°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Remarque: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 13.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 11.0°
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 38.00
Distance Focale FL (mm): 25.00
Grossissement Primaire PMAG 0.232
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.6
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 21.65
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 6.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 24.53
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -12.44
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 19.8° Vertical: 14.9° Diagonal: 24.6°
Distorsion maximum (%): 0.22
Position de la Pupille de Sortie (mm): -15.69
Norme Environnementale: IPX7 and IPX9K
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Meets IEC IPX7 and IPX9K
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:

Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
